


Art.-Nr.: 10.01.06.05668



SA-NIP N062 M5-AG DN250

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	15,90 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur d'adaptation	5,00 mm



Données de construction SA-NIP N062 M5-AG DN250

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	15,90 mm
Longueur L2	3,90 mm
Longueur L	5,00 mm
Diamètre extérieur D2	4,7 mm
Diamètre extérieur D	5,50 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Taille de la clé SW1	7,0 mm
Longueur L3	2,00 mm


Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	1,0 g
Matière	Aluminium



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N062 M5-AG DN250



Art.-Nr.: 10.01.06.05668



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05668



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05668