


FSDC 40 SI-MD-55 N059

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
対応ニッブルファミリー	N059

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	2.40 mm
高さ H	38.00 mm
外径 D1	41.5 mm
d2	26.9 mm
内径d	14.50 mm
スプリングストロークZ	27.0 mm
径 Ds	42.0 mm
径 Dmax(S)	45.0 mm

デザインデータ FSDC 40 SI-MD-55 N059

Art.-Nr.: 10.01.06.05187



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
離脱力	39.00 N
吸着力 (-600mbar)	35.90 N
ボリウム	30.600 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	4.5
製品ファミリー	FSDC
対応ニップルファミリー	N059

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05187



データアクセサリを注文する 10.01.06.05187

Typ		製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N059 G3/8-AG	10.01.06.05231
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N059 G1/4-IG	10.01.06.04227


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05187