

Ventouse à soufflets (ronde)

FG 18 SI-MD-55 N016




Art.-Nr.: 10.01.06.05700



FG 18 SI-MD-55 N016

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	18,00
Nombre de soufflets	2,5



Données de construction FG 18 SI-MD-55 N016

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	3,80 mm
Hauteur H	22,60 mm
Diamètre extérieur D1	17,8 mm
Diamètre de la tête Dk	10,0 mm
d2	8,0 mm
Diamètre intérieur d	4,50 mm
Allongement du ressort Z	9,0 mm
Diamètre Ds	17,2 mm
Hauteur H3	9,00 mm
Diamètre Dmax(S)	19,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05700

Ventouse à soufflets (ronde)
FG 18 SI-MD-55 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.05700



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 016
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	9,0 mm
Force de rupture	8,50 N
Force d'aspiration (-600mbar)	3,02 N
Poids propre	1,90 g
Volume	1,648 cm ³
Taille	18,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FG

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05700



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05700