





FG 18 SI-MD-55 N016

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	18.00
折りたたみ式本数	2.5

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	3.80 mm
高さ H	22.60 mm
外径 D1	17.8 mm
ヘッド径 Dk	10.0 mm
d2	8.0 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	17.2 mm
高さ H3	9.00 mm
径 Dmax(S)	19.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FG 18 SI-MD-55 N016

Art.-Nr.: 10.01.06.05700



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	9.0 mm
離脱力	8.50 N
吸着力 (-600mbar)	3.02 N
質量	1.90 g
ボリューム	1.648 cm ³
サイズ	18.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05700

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05700