





Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Malzeme özellikleri	FDA
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Körüklü vantuz FSDC (vantuz + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- FSDC tipi vantuz - elastomer parça, farklı çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - farklı dişlerle mevcuttur



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	45.00 mm
Nominal çap dn	8.20 mm
d2	26.9 mm
Diş G1	G3/8"-M
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Anahtar boyutu SW1	24.0 mm
Anahtar boyutu SW2	8.0 mm
Yay stroku Z	27.0 mm
Çap Ds	42.0 mm
Çap Dmax(S)	45.0 mm

Tasarım verileri FSDC 40 SI-HD-65 G3/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.06.05238

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI-HD
Malzeme sertliği [Shore A]	65.0 Shore A
Çekme kuvveti	39.00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	35.90 N
Cilt	30.600 cm ³
Boyut	40.00
Körük Sayısı	4.5
Malzeme özellikleri	FDA
Ürün ailesi	FSDC
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05238

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05238**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FSDC 40 SI-HD-65 N059
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N059 G3/8-AG
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N059 G1/4-IG

