

Ventosa a soffietto (tonda)

## FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.05703



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	G1/8"-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,00 mm
Diametro nominale dn	3,50 mm
d2	4,1 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	9,0 mm
Diametro Dmax(S)	9,5 mm

Dati di costruzione FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703)

1

Art.-Nr.: 10.01.06.05703

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di strappo	2,30 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,79 N
Peso	4,9 g
Volume	0,150 cm <sup>3</sup>
Misura	9,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	G1/8-IG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05703](http://www.schmalz.com/10.01.06.05703)

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05703**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 9 SI-MD-55 N016	10.01.06.04244
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731

