

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

## FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.05703



FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                          |
|----------------------------|--------------------------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55.0 Shore A                   |
| Boyut                      | 9.00                           |
| Körük Sayısı               | 2.5                            |
| Bağlantı                   | G1/8"-F                        |
| Meme ucu malzemesi         | Alüminyum                      |
| Malzeme özellikleri        | FDA uyumlu                     |



Tasarım verileri FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H        | 27.00 mm |
| Nominal çap dn     | 3.50 mm  |
| d2                 | 4.1 mm   |
| Diş G1             | G1/8"-F  |
| Diş uzunluğu LG1   | 8.5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 14.0 mm  |
| Yay stroku Z       | 3.0 mm   |
| Çap Ds             | 9.0 mm   |
| Çap Dmax(S)        | 9.5 mm   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703)

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)  
**FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.06.05703



**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                          |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 55.0 Shore A                   |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 4.0 mm                         |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10.0 mm                        |
| Çekme kuvveti                      | 2.30 N                         |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 0.79 N                         |
| Ağırlık                            | 4.9 g                          |
| Cilt                               | 0.150 cm <sup>3</sup>          |
| Boyut                              | 9.00                           |
| Körük Sayısı                       | 2.5                            |
| Ürün ailesi                        | FSG                            |
| Bağlantı                           | G1/8-IG                        |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.06.05703](http://www.schmalz.com/10.01.06.05703)



**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.06.05703**

| Typ                       | Ürün numarası                               |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Körüklü vantuz (yuvarlak) | FG 9 SI-MD-55 N016<br>10.01.06.04244        |
| Vantuz bağlantı nipel     | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350<br>10.01.06.05731 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703)