

Сифонные присоски (круглые)
FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.06.05703



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	9.00
Количество складок	2.5
Соединение	G1/8"-F
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA

FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	27.00 mm
Номинальный диаметр dn	3.50 mm
d2	4.1 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8.5 mm
Размер гаечного ключа SW1	14.0 mm
Ход пружины Z	3.0 mm
Диаметр Ds	9.0 mm
Диаметр Dmax(S)	9.5 mm

Конструктивные данные FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703

Сильфонные присоски (круглые)
FSG 9 SI-MD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.06.05703



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	10.0 mm
Сила отрыва	2.30 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0.79 N
Вес	4.9 g
Объем	0.150 cm ³
размер	9.00
Количество складок	2.5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	G1/8-IG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05703



Данные для заказа Запасные части **10.01.06.05703**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 9 SI-MD-55 N016	10.01.06.04244
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05703