


Art.-Nr.: 10.01.06.05244



PSPF 43 SI-30/55 SC080



Datos de diseño PSPF 43 SI-30/55 SC080

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A] | 30,0 Shore A          |
| Tamaño                        | 43,00                 |
| Número de pliegues            | 3,5                   |
| Dureza del material           | 55,0 Shore A          |
| Características del material  | Compatible con la FDA |

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H2                | 13,00 mm |
| Altura H                 | 46,60 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 21,0 mm  |
| Diámetro interior d1     | 19,6 mm  |
| d2                       | 18,2 mm  |
| Diámetro interior d      | 16,00 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 19,3 mm  |
| Diámetro Ds              | 43,0 mm  |
| Altura H3                | 14,40 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 43,5 mm  |



Art.-Nr.: 10.01.06.05244

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI            |
| Dureza del material [Shore A]    | 30,0 Shore A           |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 40,00 N                |
| Volumen                          | 16,651 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 43,00                  |
| Número de pliegues               | 3,5                    |
| Dureza del material              | 55,0 Shore A           |
| Familia de productos             | PSPF                   |
| Características del material     | Compatible con la FDA  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05244](http://www.schmalz.com/10.01.06.05244)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05244](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05244)