

Ventosa a soffietto (tonda)

## PSPF 53 SI-30/55 SC090


Art.-Nr.: 10.01.06.05505



PSPF 53 SI-30/55 SC090

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Misura                          | 53,00                  |
| Numero di pieghe                | 3,5                    |
| Durezza del materiale           | 55,0 Shore A           |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |



Dati di costruzione PSPF 53 SI-30/55 SC090

### Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 14,00 mm |
| Altezza H               | 56,00 mm |
| Diametro della testa Dk | 27,0 mm  |
| Diametro interno d1     | 24,8 mm  |
| d2                      | 22,4 mm  |
| Diametro interno d      | 20,00 mm |
| Freccia elastica Z      | 25,3 mm  |
| Diametro Ds             | 53,0 mm  |
| Altezza H3              | 16,00 mm |
| Diametro Dmax(S)        | 54,5 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505)

Ventosa a soffiETTO (tonda)

## PSPF 53 SI-30/55 SC090



Art.-Nr.: 10.01.06.05505



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI            |
| Durezza del materiale [Shore A] | 30,0 Shore A           |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 61,00 N                |
| Volume                          | 31,854 cm <sup>3</sup> |
| Misura                          | 53,00                  |
| Numero di pieghe                | 3,5                    |
| Durezza del materiale           | 55,0 Shore A           |
| Famiglia di prodotti            | PSPF                   |
| Caratteristiche del materiale   | Compatibile con la FDA |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.05505](http://www.schmalz.com/10.01.06.05505)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05505)