


Ventosa de fuelle 2C (redonda)

SDC1 60 PU 30/60 N044


Art.-Nr.: 10.01.06.05522



SDC1 60 PU 30/60 N044

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	60,00
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A



Datos de diseño SDC1 60 PU 30/60 N044

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	8,00 mm
Altura H	33,10 mm
Diámetro exterior D1	60,0 mm
Diámetro de la cabeza Dk	32,0 mm
Diámetro interior d1	14,0 mm
d2	35,2 mm
Diámetro interior d	10,50 mm
Recorrido de resorte Z	16,0 mm
Diámetro Ds	57,2 mm
Altura H3	17,10 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05522

Art.-Nr.: 10.01.06.05522

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de arranque	110,30 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	58,40 N
Volumen	30,000 cm ³
Tamaño	60,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	1,5
Dureza del material	60,0 Shore A

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05522

