


ベローズ吸盤2K（丸型）

SDC2 60 PU 30/60 N044

Art.-Nr.: 10.01.06.05527




SDC2 60 PU 30/60 N044

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	8.00 mm
高さ H	42.20 mm
外径 D1	51.0 mm
ヘッド径 Dk	33.0 mm
内径 d1	14.0 mm
d2	27.5 mm
内径 d	10.50 mm
スプリングストローク Z	18.5 mm
径 Ds	56.6 mm
高さ H3	17.30 mm



デザインデータ SDC2 60 PU 30/60 N044



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05527

Art.-Nr.: 10.01.06.05527



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリウレタン PU
材質の硬度 [ショアA]	30.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	25.0 mm
離脱力	75.00 N
吸着力 (-600mbar)	35.60 N
ボリウム	34.000 cm ³
サイズ	60.00
温度耐性	55.0 °C
折りたたみ式本数	2.5
材質の硬度	60.0 Shore A

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05527

WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05527