



Art.-Nr.: 10.01.06.05528



SDC2 75 PU 30/60 G3/8-AG

La ventosa SDC2 , disponible en varios diámetros, se suministra con la boquilla de conexión montada.



Datos de diseño SDC2 75 PU 30/60 G3/8-AG

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor          |
|-------------------------------|----------------|
| Material de ventosa           | Poliuretano PU |
| Dureza del material [Shore A] | 30,0 Shore A   |
| Tamaño                        | 75,00          |
| Número de pliegues            | 2,5            |
| Dureza del material           | 60,0 Shore A   |
| Conexión                      | G3/8-AG        |

### Datos de diseño

| Atributo                        | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| Altura H                        | 50,70 mm |
| Diámetro exterior D1            | 66,3 mm  |
| Diámetro de la cabeza Dk        | 43,0 mm  |
| Diámetro nominal dn             | 9,80 mm  |
| d2                              | 34,8 mm  |
| Longitud de rosca LG1           | 10,0 mm  |
| Ancho a través de los pisos SW2 | 8,0 mm   |
| Recorrido de resorte Z          | 25,0 mm  |
| Diámetro Ds                     | 73,6 mm  |
| Altura H3                       | 17,50 mm |



Art.-Nr.: 10.01.06.05528

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Poliuretano PU         |
| Dureza del material [Shore A]                       | 30,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12,0 mm                |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 32,5 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 110,00 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 57,00 N                |
| Volumen                                             | 74,500 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 75,00                  |
| Temperatura resistencia                             | 55,0 °C                |
| Número de pliegues                                  | 2,5                    |
| Dureza del material                                 | 60,0 Shore A           |
| Conexión                                            | G3/8-AG                |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.06.05528](http://www.schmalz.com/10.01.06.05528)

[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05528](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05528)