


Art.-Nr.: 10.01.06.05529



SDC2 100 PU 30/60 G3/8-AG

La ventosa SDC2 , disponible en varios diámetros, se suministra con la boquilla de conexión montada.



Datos de diseño SDC2 100 PU 30/60 G3/8-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Tamaño	100,00
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G3/8-AG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	65,30 mm
Diámetro exterior D1	81,6 mm
Diámetro de la cabeza Dk	51,9 mm
Diámetro nominal dn	9,80 mm
d2	41,6 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	32,0 mm
Diámetro Ds	93,3 mm
Altura H3	22,90 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05529

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	30,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	55,0 mm
Fuerza de arranque	167,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	81,60 N
Volumen	138,500 cm ³
Tamaño	100,00
Temperatura resistencia	55,0 °C
Número de pliegues	2,5
Dureza del material	60,0 Shore A
Conexión	G3/8-AG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05529


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05529