


Ventosa a soffietto (tonda)

FSG 14 SI-MD-55 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05711



FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	14,00
Numero di pieghe	2,5
Connessione	M5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,80 mm
Diametro nominale dn	2,50 mm
d2	5,4 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Misura della chiave SW1	7,0 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm
Diametro Ds	14,5 mm
Diametro Dmax(S)	15,5 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05711

Art.-Nr.: 10.01.06.05711

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI rilevabile in metallo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	15,0 mm
Forza di strappo	5,70 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,37 N
Peso	2,6 g
Volume	0,975 cm ³
Misura	14,00
Numero di pieghe	2,5
Famiglia di prodotti	FSG
Connessione	M5-AG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.05711

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.06.05711**

Typ		codice articolo
Ventosa a soffietto (tondo)	FG 14 SI-MD-55 N016	10.01.06.03982
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

