


ベローズ吸着パッド（丸型）

FSG 14 SI-MD-55 M5-AG


Art.-Nr.: 10.01.06.05711



FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	M5-M
ニップル材質	アルミ
材質種類	FDA対応



デザインデータ FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	27.80 mm
呼び径 dn	2.50 mm
d2	5.4 mm
スレッド G1	M5-M
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストローク Z	9.0 mm
径 Ds	14.5 mm
径 Dmax(S)	15.5 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05711

Art.-Nr.: 10.01.06.05711



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	2.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	15.0 mm
離脱力	5.70 N
吸着力（-600mbar）	1.37 N
質量	2.6 g
ボリューム	0.975 cm ³
サイズ	14.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05711



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05711

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 14 SI-MD-55 N016 10.01.06.03982
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

