



Art.-Nr.: 10.01.06.05711



FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	14.00
Количество складок	2.5
Соединение	M5-M
Материал ниппеля	алюминий
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные FSG 14 SI-MD-55 M5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	27.80 mm
Номинальный диаметр dn	2.50 mm
d2	5.4 mm
Резьба G1	M5-M
Длина резьбы LG1	5.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	7.0 mm
Ход пружины Z	9.0 mm
Диаметр Ds	14.5 mm
Диаметр Dmax(S)	15.5 mm



Art.-Nr.: 10.01.06.05711



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI с возможностью обнаружения металла
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	2.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	15.0 mm
Сила отрыва	5.70 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.37 N
Вес	2.6 g
Объем	0.975 cm ³
размер	14.00
Количество складок	2.5
Семейство продуктов	FSG
Соединение	M5-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05711

Данные для заказа Запасные части **10.01.06.05711**

Тип		Количество предметов
Сильфонная присоска (круглая)	FG 14 SI-MD-55 N016	10.01.06.03982
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

