





FSG 18 SI-MD-55 M5-AG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	18.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	M5-M
ニップル材質	アルミ
材質種類	FDA対応



デザインデータ FSG 18 SI-MD-55 M5-AG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	27.60 mm
呼び径 dn	2.50 mm
d2	8.0 mm
スレッドG1	M5-M
グリップの長さ LG1	5.0 mm
スパナサイズ SW1	7.0 mm
スプリングストロークZ	9.0 mm
径 Ds	17.2 mm
径 Dmax(S)	19.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05714



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	2.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	20.0 mm
離脱力	8.50 N
吸着力（-600mbar）	3.02 N
質量	2.90 g
ボリューム	1.350 cm ³
サイズ	18.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	M5-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05714



発注データ スペアパーツ 10.01.06.05714

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FG 18 SI-MD-55 N016	10.01.06.05700
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123

