

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05716



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	20,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu

FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28,10 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
d2	10,5 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	7,5 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	20,0 mm
Çap Dmax(S)	21,0 mm

Tasarım verileri FSG 20 SI-MD-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05716

Art.-Nr.: 10.01.06.05716

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Çekme kuvveti	12,10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5,20 N
Ağırlık	6,00 g
Cilt	2,298 cm ³
Boyut	20,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	G1/8-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05716

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.05716**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 20 SI-MD-55 N016 10.01.06.05701
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 10.01.06.05735

