




FGA 8 SI-40 N063

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	8.00
折りたたみ式本数	1.5



デザインデータ FGA 8 SI-40 N063

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	3.40 mm
高さ H	11.80 mm
外径 D1	9.4 mm
ヘッド径 Dk	5.5 mm
d2	3.5 mm
内径d	1.90 mm
スプリングストロークZ	3.6 mm
径 Ds	8.0 mm
径 Dmax(S)	9.7 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.06.05688



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
最小ワーク半径 (凸部)	4.0 mm
吸着力 (-600mbar)	0.58 N
サイズ	8.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05688



データアクセサリを注文する 10.01.06.05688

Typ	製品コード
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N063 M3-AG DN100
	10.01.06.05727

