


Art.-Nr.: 10.01.06.05688



FGA 8 SI-40 N063



Datos de diseño FGA 8 SI-40 N063

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Tamaño	8,00
Número de pliegues	1,5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	3,40 mm
Altura H	11,80 mm
Diámetro exterior D1	9,4 mm
Diámetro de la cabeza Dk	5,5 mm
d2	3,5 mm
Diámetro interior d	1,90 mm
Recorrido de resorte Z	3,6 mm
Diámetro Ds	8,0 mm
Diámetro Dmax(S)	9,7 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Ventosa de fuelle (redonda)

FGA 8 SI-40 N063



Art.-Nr.: 10.01.06.05688



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Radio de la pieza mín. (convexo)	4,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,58 N
Tamaño	8,00
Número de pliegues	1,5
Familia de productos	FGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.05688



Pedir accesorios de datos 10.01.06.05688

Typ	n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N063 M3-AG DN100
	10.01.06.05727



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05688