


FGA 20 HT1-60 N016

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60,0 Shore A
Baugröße	20,00
Faltenanzahl	1,5
Anwendung	Blech / Metall



Konstruktionsdaten FGA 20 HT1-60 N016

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H2	3,80 mm
Höhe H	13,80 mm
Außendurchmesser D1	18,3 mm
Kopfdurchmesser Dk	10,0 mm
d2	10,1 mm
Innendurchmesser d	4,80 mm
Federweg Z	5,0 mm
Durchmesser Ds	16,7 mm
Höhe H3	5,80 mm
Durchmesser Dmax(S)	20,0 mm

Balgsauger (rund)

FGA 20 HT1-60 N016



Art.-Nr.: 10.01.06.05777



Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Saugkraft (-600mbar)	4,70 N
Gewicht	1,10 g
Baugröße	20,00
Faltenanzahl	1,5
Produktfamilie	FGA



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.06.05777



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05777