

Ventosa de fuelle (ovalada)

SAOXB 60x30 ED-85 M12-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.06006




SAOXB 60x30 ED-85 M12-AG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Número de pliegues	1,5
Dimensión (LxAn)	60x30
Material de la boquilla	Aluminio

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	59,20 mm
Anchura B1	29,50 mm
Altura H	33,00 mm
Diámetro nominal dn	4,50 mm
Rosca G1	M12-MA
Longitud de rosca LG1	8,5 mm
Tamaño de la llave SW1	18,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	5,0 mm
Recorrido de resorte Z	10,5 mm
Anchura de ventosa Bs	30,00 mm
Ls	60,00 mm
Tamaño de la llave SW3	5,0 mm
Lmáx.(S)	63,00 mm
Bmáx(S)	34,00 mm
Longitud L2	45,60 mm
Anchura B2	15,60 mm



Datos de diseño SAOXB 60x30 ED-85 M12-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06006

Art.-Nr.: 10.01.06.06006

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	15,0 mm
Fuerza de arranque	62,50 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	37,40 N
Fuerza lateral	31,5 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	36,2 N
Volumen	13,700 cm ³
Número de pliegues	1,5
Superficie de ventosa efectiva	14,78 mm ²
Familia de productos	SAOXB
Dimensión (LxAn)	60x30
Material de la boquilla	Aluminio

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.06.06006

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.06.06006**

Typ	Número de artículo
Ventosa de fuelle (ovalada)	SAOXB 60x30 ED-85 SC043 10.01.06.05781

