

Körüklü vantuzlar (yuvarlak)

FSG 18 SI-MD-55 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.06.05714



FSG 18 SI-MD-55 M5-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Bağlantı	M5-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özellikleri	FDA uyumlu



Tasarım verileri FSG 18 SI-MD-55 M5-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	27,60 mm
Nominal çap dn	2,50 mm
d2	8,0 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	5,0 mm
Anahtar boyutu SW1	7,0 mm
Yay stroku Z	9,0 mm
Çap Ds	17,2 mm
Çap Dmax(S)	19,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.05714

Art.-Nr.: 10.01.06.05714

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI metal algılanabilir
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	8,50 N
Emme kuvveti (-600mbar)	3,02 N
Ağırlık	2,90 g
Cilt	1,350 cm ³
Boyut	18,00
Körük Sayısı	2,5
Ürün ailesi	FSG
Bağlantı	M5-AG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.06.05714

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.06.05714**

Typ	Ürün numarası
Körüklü vantuz (yuvarlak)	FG 18 SI-MD-55 N016 10.01.06.05700
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 M5-AG DN250 10.01.06.00123

