

Ventosa a soffiETTO (ovale)

## SAOXB 110x55 ED-85 M10-AG


Art.-Nr.: 10.01.06.06034



SAOXB 110x55 ED-85 M10-AG

### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore       |
|---------------------------------|--------------|
| Materiale della ventosa         | Elastodur ED |
| Durezza del materiale [Shore A] | 85,0 Shore A |
| Numero di pieghe                | 1,5          |
| Dimensione (lxl)                | 110x55       |
| Materiale del nipplo            | Alluminio    |



Dati di costruzione SAOXB 110x55 ED-85 M10-AG

### Dati di costruzione

| Attributo                          | Valore    |
|------------------------------------|-----------|
| Lunghezza L1                       | 108,50 mm |
| Larghezza B1                       | 53,30 mm  |
| Altezza H                          | 42,40 mm  |
| Diametro nominale dn               | 4,00 mm   |
| Filettatura G1                     | M10-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1    | 9,5 mm    |
| Misura della chiave SW1            | 16,0 mm   |
| Larghezza tra gli appartamenti SW2 | 5,0 mm    |
| Freccia elastica Z                 | 17,0 mm   |
| Larghezza ventosa Bs               | 54,00 mm  |
| Ls                                 | 110,00 mm |
| Misura della chiave SW3            | 5,0 mm    |
| Lmax.(S)                           | 114,00 mm |
| Bmax(S)                            | 60,00 mm  |
| Lunghezza L2                       | 89,00 mm  |
| Larghezza B2                       | 33,50 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06034](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06034)

Art.-Nr.: 10.01.06.06034

**Dati tecnici**

| Attributo                          | Valore                 |
|------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa            | Elastodur ED           |
| Durezza del materiale [Shore A]    | 85,0 Shore A           |
| Raggio pezzo min. (convesso)       | 25,0 mm                |
| Forza di strappo                   | 190,10 N               |
| Forza di presa (-600 mbar)         | 155,00 N               |
| Forza laterale                     | 91,7 N                 |
| Forza laterale superficie oleosa   | 97,6 N                 |
| Volume                             | 72,300 cm <sup>3</sup> |
| Numero di pieghe                   | 1,5                    |
| Superficie di aspirazione efficace | 49,73 mm <sup>2</sup>  |
| Famiglia di prodotti               | SAOXB                  |
| Dimensione (lxl)                   | 110x55                 |
| Materiale del nipplo               | Alluminio              |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.06.06034](http://www.schmalz.com/10.01.06.06034)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06034**

| Typ                         | Numero articolo                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Ventosa a soffiETTO (ovale) | SAOXB 110x55 ED-85 SC043<br>10.01.06.05783 |

