


ベローズ吸着パッド（丸型）

FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.06.05718



FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
接続	G1/8-F
ニップル材質	アルミ
材質種類	FDA対応



デザインデータ FSG 25 SI-MD-55 G1/8-IG

デザインデータ

属性	価値
高さ H	46.00 mm
呼び径 dn	3.50 mm
d2	10.0 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	8.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストロークZ	18.0 mm
径 Ds	23.0 mm
径 Dmax(S)	26.0 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05718

Art.-Nr.: 10.01.06.05718



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコンゴム 金属探知機対応
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	30.0 mm
離脱力	19.00 N
吸着力（-600mbar）	4.71 N
質量	9.0 g
ボリューム	5.222 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	2.5
製品ファミリー	FSG
接続	G1/8-IG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.05718



スペアパーツの注文データ 10.01.06.05718

Typ	製品コード
ベローズ真空吸着パッド	FG 25 SI-MD-55 N016 10.01.06.05702
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 10.01.06.05731


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.05718