


Art.-Nr.: 10.01.06.06262



FSGA 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG

真空パッド FSGAは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド FGA: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド FGA、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1-ESD
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
接続	G1/8-M
真空接続口	G1/8-M
ニップル材質	アルミ

デザインデータ



属性	価値
高さ H	29.00 mm
呼び径 dn	3.50 mm
d2	9.9 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリッパーの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	9.0 mm
径 Ds	22.5 mm
径 Dmax(S)	26.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ FSGA 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.06.06262



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1-ESD
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	25.0 mm
離脱力	17.30 N
吸着力（-600mbar）	5.30 N
質量	6.40 g
ボリューム	3.150 cm ³
サイズ	25.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA
接続	G1/8-AG

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、滑らかで均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：離脱力：天然ゴム製の種類では、離脱力が約40%減少する ホース径：ホース径：推奨ホース径は、グリッパーの長さが約2 mの場合です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06262



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06262

Typ		本数
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N062 G1/8-AG DN350	10.01.06.05670
	FGA 25 HT1-ESD-60 N062	10.01.06.06218

