

Art.-Nr.: 10.01.06.06358




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
ニップル材質	アルミ

FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF

シールリング付きベローズ真空パッドは、様々なサイズをラインアップしています。シールリングが付属した状態で納品されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	54.40 mm
呼び径 dn	8.20 mm
d2	54.0 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストローク Z	17.0 mm
径 Ds	66.2 mm
径 Dmax(S)	84.5 mm

デザインデータ FSGA 78 SI-55 G1/4-AG CF



Art.-Nr.: 10.01.06.06358



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	6.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	37.5 mm
離脱力	160.00 N
吸着力（-600mbar）	137.40 N
質量	75.60 g
ボリューム	68.800 cm ³
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06358



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06358

Typ		本数
	FGA 78 SI-55 N019 CF	10.01.06.06066
接続ニップル（取付ネジ）	SA-NIP N019 G1/4-AG DN820	10.01.06.01959

