

Art.-Nr.: 10.01.12.00772



VCBL-K2 120x50x50 Q

Données techniques


Attribut	Valeur
Dimension (Lxl)	120 x 50
Hauteur H	50,00 mm
Arrangement	transversal
Dimension ventouse plate inférieure	140x115 mm

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surface de ventouse
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



Données de construction VCBL-K2 120x50x50 Q

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	145,00 mm
Longueur L2	93,50 mm
Longueur L	120,00 mm
Largeur B	50,00 mm
Hauteur H2	17,00 mm
Hauteur H	50,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.00772

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	0,600 kg
Dimension ventouse plate inférieure	140x115 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.00772

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.00772**

Typ		Artikelnummer
Semelle (inférieure)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.12.00772**

Typ		Artikelnummer
Semelle (supérieure)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012

