




FSG 42 SI-MD-55 G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	42,00
Nombre de soufflets	2,5
Connexion	G1/4"-M
Matière de l'insert	Aluminium
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction FSG 42 SI-MD-55 G1/4-AG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	50,00 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	17,8 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	20,0 mm
Diamètre Ds	42,6 mm
Diamètre Dmax(S)	45,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.05723

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI détectable par les métaux
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	44,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	14,93 N
Poids propre	27,0 g
Volume	19,786 cm ³
Taille	42,00
Nombre de soufflets	2,5
Famille de produits	FSG
Connexion	G1/4-AG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.06.05723

**Données de commande pièce de rechange 10.01.06.05723**

Typ		Nombre d'article
Ventouse à soufflets (ronde)	FG 42 SI-MD-55 N018	10.01.06.04286
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N018 G1/4-AG DN440	10.01.06.01065

