

マルチクランプ - サクションプレート VC-M-SP 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



技術資料

属性	価値
エア消費量 [l/min]	48.0 l/min
エア消費量	2.880 m³/h
吸込量	2.300 m³/h
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	160.00 mm
高さ H	30.00 mm


VC-M-SP 160x160x30

マルチクランプ吸着プレートは部品単位で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 吸着プレート (シーリングコード付)
- ハンドバルブ
- 真空ホース

スペアパーツ: シーリングコード、フリクションパッド

アクセサリ: 1台のポンプまたは1台のエジェクターで2枚のサクションプレート进行操作するためのアクセサリセット。



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	160.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径d	6.00 mm

デザインデータ VC-M-SP 160x160x30



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.01836

マルチクランプ - サクシヨンプレート VC-M-SP 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



技術資料

属性	値
質量	0.875 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.01836



発注データ アクセサリ 10.01.12.01836

Typ		本数
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
マルチベース	VC-M-B 170x165x209	10.01.12.01854



発注データ ウェアパーツ 10.01.12.01836

Typ		本数
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.01836