



VC-M 165x165x220.5

Datos técnicos


Atributo	Valor
Consumo de aire [l/min]	48,0 l/min
Consumo de aire	2,880 m³/h
Capacidad de aspiración	2,300 m³/h
Longitud L	165,00 mm
Anchura B	165,00 mm
Altura H	220,50 mm

El sistema Multi-Clamp se suministra montado. El producto consiste en:

- Placa de ventosa con junta
- Multi-Base con dispositivo de giro y basculación
- Tubo de vacío

Repuestos disponibles: isla de fricción, perfil hermetizante

Accesorios disponibles: Multi-Base VC-M-B, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, placa de ventosa Multi-Clamp VC-M-SPV, bomba de vacío de Multi-Clamp VC-M-PU, interruptor de pie FU, accesorios



Datos de diseño VC-M 165x165x220.5

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	165,00 mm
Anchura B	165,00 mm
Altura H	220,50 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.01845

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	5,762 kg

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.01845

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.01845**

Typ		Artikelnummer
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
Isla de fricción	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
Multi-Clamp - Placa ventosa	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01845