

Art.-Nr.: 10.01.12.02125



VCBL-K2 120x50x125 L

Données techniques


Dimension (Lxl)	120 x 50
Hauteur H	125,00 mm
Arrangement	longitudinal
Dimension de la ventouse plate inférieure	140 x 115 mm

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surface de ventouse
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



Données de construction VCBL-K2 120x50x125 L

Données de construction

Longueur L1	143,00 mm
Longueur L2	23,00 mm
Longueur L	120,00 mm
Largeur B	50,00 mm
Hauteur H2	87,70 mm
Hauteur H	125,00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.02125



Données techniques

Poids propre	0,757 kg
Dimension ventouse plate inférieure	140x115 mm



Données de commande pièce de rechange 10.01.12.02125

Typ		Nombre d'article
Semelle (inférieure)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

