

Art.-Nr.: 10.01.12.02389



Dati tecnici


Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	130 x 30
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H	32,70 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi + raccordo tubo flessibile

VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Il blocco di aspirazione VCBL-S1 viene consegnato assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), bordi di tenuta, tastatore TV, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	120,00 mm
Lunghezza L2	72,50 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B1	120,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H2	20,00 mm
Altezza H	32,70 mm

Dati di costruzione VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S

Art.-Nr.: 10.01.12.02389



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,298 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.02389



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.02389

Typ		codice articolo
Set di parti soggette ad usura	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03573
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.02389

Typ		codice articolo
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 115.5x43x5 VCBL-S	10.01.12.03569
Kit pezzi di ricambio	ERS VCSP	10.01.12.01543
Valvola ad impulsi	TV D9 4.3	10.01.12.02514

