

Art.-Nr.: 10.01.12.02593



VCBL-K2 125x75x125 D-360

Données techniques


Dimension (Lxl)	125 x 75
Hauteur H	125,00 mm
Arrangement	pivotant à 360°
Dimension de la ventouse plate inférieure	140 x 115 mm

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K2 est livré monté. Le produit consiste en :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible en différentes dimensions et surface de ventouse
- Corps en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, jeu de pièces de rechange avec inserts en acier

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc cellulaire



Données de construction VCBL-K2 125x75x125 D-360

Données de construction

Longueur L1	145,00 mm
Longueur L	125,00 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H2	90,00 mm
Hauteur H	125,00 mm
Rayon	24,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.02593

**Données techniques**

Poids propre	1,247 kg
Dimension ventouse plate inférieure	140x115 mm

**Données de commande pièce de rechange 10.01.12.02593**

Typ		Nombre d'article
Semelle (supérieure)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
Semelle (inférieure)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

