



Dati tecnici

Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Disposizione	girevole di 360°
Modello	PRO
Dimensione (LxI)	130x30
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm


VCBL-K1-PRO 130x30x100 D-360

Il blocco di aspirazione VCBL-K1-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, piastra di aspirazione inferiore con inserto in acciaio, barra di guida

Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	160,00 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H2	73,00 mm
Altezza H	100,00 mm

Dati di costruzione VCBL-K1-PRO 130x30x100 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.04590



Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	160x115 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04590



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.04590

Typ		Numero articolo
Set di parti soggette ad usura	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.04401
Barra guida blocco di aspirazione	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1	10.01.12.04058
Set di parti soggette ad usura	VST VCBL-K2	10.01.12.02149

