

Art.-Nr.: 10.01.12.04614



技術資料

属性	価値
高さ H	100.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	ツールレス高さ調整可能
ストローク Z	10.00 mm
サイズ (LxW)	170x135
クランプ範囲 [mm]	10.0 ~ 100.0 mm
デザイン	クイック


VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100

メカ式クランプ VCMC-K1-QUICK は以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- メカ式クランプでコンソールに取付

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム、クランプユニット

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ、クランプユニット



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	170.00 mm
幅 B	133.30 mm
高さ H1	233.50 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	100.00 mm
外径 D1	56.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm

デザインデータ VCMC-K1-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04614



技術資料

属性	値
クランプ範囲 [mm]	10.0 ~ 100.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04614



データアクセサリを注文する 10.01.12.04614

Typ		Artikelnummer
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCMC	10.01.12.04008
クランプ装置	KLEM-EINH 69.5x35x12.5	10.01.12.04990



スペアパーツの注文データ 10.01.12.04614

Typ		Artikelnummer
クランプユニット	KLEM-EINH 69.5x28.5x12.5 VCMC-K1	10.01.12.04835
クランプディスク	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



摩耗部品の注文データ 10.01.12.04614

Typ		Artikelnummer
シーリングフレーム (下部)	VCDR 166x113x6.6 VCSP	10.01.12.02191

