

Art.-Nr.: 10.01.12.04626

**Données techniques**

Hauteur H	85,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Palpeur mécanique
Dimension (Lxl)	120x50


VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV

Les blocs de bridage par le vide avec une surface d'aspiration de 145 x 145 mm sont fournis entièrement assemblés. Les blocs de bridage par le vide étroits avec une surface d'aspiration de 125 x 75 mm, 120 x 50 mm et 130 x 30 mm se composent de plusieurs éléments :

- Support de ventouse AP-S6 avec cadre d'étanchéité en mousse et joint torique
- Bloc ventouse avec c, palpeur mécanique et étiquette NFC
- Le support de ventouse et le bloc ventouse sont disponibles séparément

Pièces de rechange disponibles : semelle VCSP-O, cadre d'étanchéité en mousse VCDR, palpeur mécanique TV, bloc ventouse VCBL-S6-CUP, support de ventouse AP-S6

Accessoires disponibles : semelle en caoutchouc éponge, came de commutation pour la détection de la position, aimant pour la détection de la position

**Données de construction**

Longueur L1	137,00 mm
Longueur L	120,00 mm
Largeur B1	129,00 mm
Largeur B	50,00 mm
Hauteur H1	99,50 mm
Hauteur H2	77,00 mm
Hauteur H	85,00 mm
Rayon	48,0 mm

Données de construction VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV



Bloc de bridage

VCBL-S6-CUP 120x50x85 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04626



Données de commande pièce de rechange 10.01.12.04626

Typ		Nombre d'article
Semelle (supérieure)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE	10.01.12.00012
Palpeur mécanique	TV D9 4.3	10.01.12.02514



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04626