

ベローズ真空パッド(長円)

## SAOXB 80x40 ED-85 M14x1-IG

Art.-Nr.: 10.01.06.06022




SAOXB 80x40 ED-85 M14x1-IG

### 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | エラストドゥールED   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 85.0 Shore A |
| 折りたたみ式本数     | 1.5          |
| サイズ (LxW)    | 80x40        |
| ニップル材質       | アルミ          |

### デザインデータ

| 属性           | 価値       |
|--------------|----------|
| グリッパーの長さ L1  | 78.80 mm |
| 幅B1          | 39.00 mm |
| 高さ H         | 42.70 mm |
| 呼び径 dn       | 4.50 mm  |
| スレッドG1       | M14x1-F  |
| グリッパーの長さ LG1 | 12.0 mm  |
| スパナサイズ SW1   | 22.0 mm  |
| スプリングストロークZ  | 14.0 mm  |
| 真空パッド幅 Bs    | 39.00 mm |
| Ls           | 80.00 mm |
| スパナサイズ SW3   | 5.0 mm   |
| Lmax.(S)     | 84.00 mm |
| Bmax(S)      | 46.00 mm |
| グリッパーの長さ L2  | 63.00 mm |
| 幅B2          | 23.00 mm |



デザインデータ SAOXB 80x40 ED-85 M14x1-IG



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06022](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06022)

Art.-Nr.: 10.01.06.06022

 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | エラストドゥールED             |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 85.0 Shore A           |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 17.5 mm                |
| 離脱力            | 96.60 N                |
| 吸着力 (-600mbar) | 76.10 N                |
| 水平方向の力         | 42.8 N                 |
| 水平方向の力 油性表面    | 50.4 N                 |
| ボリューム          | 30.900 cm <sup>3</sup> |
| 折りたたみ式本数       | 1.5                    |
| 有効吸着面積         | 26.52 mm <sup>2</sup>  |
| 製品ファミリー        | SAOXB                  |
| サイズ (LxW)      | 80x40                  |
| ニッブル材質         | アルミ                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.06.06022](http://www.schmalz.co.jp/10.01.06.06022)

 発注データ スペアパーツ 10.01.06.06022

| Typ           | 本数                                        |
|---------------|-------------------------------------------|
| ベローズ真空パッド(長円) | SAOXB 80x40 ED-85 SC043<br>10.01.06.05782 |

