

Art.-Nr.: 10.01.12.04752



Технические данные

Attribute	Value
Высота H	74.00 mm
Ход Z	9.00 mm
Размеры (ДxШ)	150x135
Диапазон фиксации [мм]	15,0 ... 85,0 мм
Форма	Быстрый


VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85

Механический зажим VCMC-B-QUICK поставляется в смонтированном состоянии. В комплект поставки продукта входят:

- Зажимной диск с системой быстрой регулировки
- Главный корпус из алюминия
- Винты с шестигранной головкой

Доступные запасные части: Зажимной диск

Доступные принадлежности: Удлинитель для диапазона фиксации



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	146.40 mm
Ширина B	133.00 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	74.00 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm
Ход Z	9.00 mm

Конструктивные данные VCMC-B-QUICK 150x135x74 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04752



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.04752



Заказать аксессуары для данных 10.01.12.04752

Тип		Номер товара
Расширение с шестигранником	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04752

Тип		Номер товара
Clamping disc	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688

