

Art.-Nr.: 10.01.12.04759



Dati tecnici


Attributo	Valore
Altezza H	100,00 mm
Freccia elastica Z	10,00 mm
Dimensione (lxl)	170x135
Campo di tenuta [mm]	10,0 ... 100,0 mm
Forma	VELOCE

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Il blocco meccanico VCMC-G-QUICK viene fornito completamente assemblato. Il prodotto consiste in:

- Piatto di bloccaggio con regolazione rapida
- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta

Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio, bordi di tenuta



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	171,00 mm
Larghezza B1	162,50 mm
Larghezza B	133,00 mm
Altezza H1	233,50 mm
Altezza H	100,00 mm

Dati di costruzione VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100



Dispositivo di bloccaggio meccanico

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04759



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04759



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04759

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 166x113x6.6 VCMC-G	10.01.12.04758
Pressione del disco	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04759