

Art.-Nr.: 10.01.12.04760



VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85

メカ式クランプ VCMC-S4-QUICKは以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製メインボディ
- シーリングフレーム

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム


アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ

技術資料

属性	価値
高さ H	50.00 mm
ストロークZ	9.00 mm
サイズ (LxW)	145x145
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
デザイン	クイック

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	145.00 mm
幅B	145.00 mm
高さ H	50.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm
ストロークZ	9.00 mm



デザインデータ VCMC-S4-QUICK 145x145x50 15-85



Art.-Nr.: 10.01.12.04760



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04760



発注データ アクセサリ 10.01.12.04760

Typ		本数
六角付き延長	VRL-S M20x1x35	10.01.12.04374



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04760

Typ		本数
シーリングフレーム (下部)	VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S	10.01.12.03138
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC	10.01.12.04688