

Art.-Nr.: 10.01.12.04763



VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50

メカ式クランプVCMC-R-QUICKは以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- シーリングフレームと取付用ブラケット


スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム、取付用ブラケット

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ

技術資料

属性	価値
高さ H	45.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	ツールレス高さ調整可能
ストロークZ	9.00 mm
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm
グリッド	30/40/50
ベースエリア	160 x 160 mm
デザイン	クイック

デザインデータ



属性	価値
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅 B	160.00 mm
高さ H1	162.50 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	45.00 mm
外径 D1	56.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm

デザインデータ VCMC-R-QUICK 160x160x45 30/40/50



Art.-Nr.: 10.01.12.04763



技術資料

属性	値
クランプ範囲 [mm]	15.0 ~ 85.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04763



データアクセサリを注文する 10.01.12.04763

Typ	Artikelnummer
六角付き延長	VRL-S M20x1x35 10.01.12.04374



スペアパーツの注文データ 10.01.12.04763

Typ	Artikelnummer
シーリングフレーム	ISDR 150x150x13.5 R 30/50 10.01.15.00352
シーリングフレーム	ISDR 120x120x13.5 R 30/40 10.01.15.00353
	SPAN-TELL 110x30 EXZ VCMC 10.01.12.04688
スペアパーツセット	ERS VCBL-R Winkel 10.01.12.02691

