

Art.-Nr.: 10.01.12.04777



## Технические данные

Attribute	Value
Высота H	110.00 mm
Ход Z	10.00 mm
Размеры (ДxШ)	150x135
Диапазон фиксации [мм]	10,0 ... 100,0 мм
Форма	Быстрый


VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100

Механический зажим VCMC-S6-QUICK поставляется в полностью смонтированном состоянии. В комплект поставки продукта входят:

- Зажимной диск с системой быстрой регулировки
- Главный корпус из алюминия
- Крепление типа «ласточкин хвост»

Доступные запасные части: Зажимной диск, уплотнительная рамка

Доступные принадлежности: Удлинитель для диапазона фиксации



## Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	146.50 mm
Ширина B	133.00 mm
Высота H1	248.40 mm
Высота H2	30.00 mm
Высота H	110.00 mm
Форма отверстия X1	66.5 mm
Форма отверстия X2	44.0 mm
Ход Z	10.00 mm

Конструктивные данные VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Механическое натяжное устройство

# VCMC-S6-QUICK 150x135x110 10-100



Art.-Nr.: 10.01.12.04777



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.12.04777](http://www.schmalz.com/10.01.12.04777)



## Данные для заказа запасных частей 10.01.12.04777

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка (низ)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Зажимный диск	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04777](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.04777)