

Ventosa a soffietto (ovale)

SAOXB 110x55 ED-85 M16-AG


Art.-Nr.: 10.01.06.06038



SAOXB 110x55 ED-85 M16-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Numero di pieghe	1,5
Dimensione (lxl)	110x55
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione SAOXB 110x55 ED-85 M16-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	108,50 mm
Larghezza B1	53,30 mm
Altezza H	44,40 mm
Diametro nominale dn	4,50 mm
Filettatura G1	M16-AG
Lunghezza della filettatura LG1	12,0 mm
Misura della chiave SW1	24,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	5,0 mm
Freccia elastica Z	17,0 mm
Larghezza ventosa Bs	54,00 mm
Ls	110,00 mm
Misura della chiave SW3	5,0 mm
Lmax.(S)	114,00 mm
Bmax(S)	60,00 mm
Lunghezza L2	89,00 mm
Larghezza B2	33,50 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.06.06038

Art.-Nr.: 10.01.06.06038

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di strappo	190,10 N
Forza di presa (-600 mbar)	155,00 N
Forza laterale	91,7 N
Forza laterale superficie oleosa	97,6 N
Volume	72,300 cm ³
Numero di pieghe	1,5
Superficie di aspirazione efficace	49,73 mm ²
Famiglia di prodotti	SAOXB
Dimensione (lxl)	110x55
Materiale del nipplo	Alluminio

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.06.06038

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.06.06038**

Typ	Numero articolo
Ventosa a soffietto (ovale)	SAOXB 110x55 ED-85 SC043 10.01.06.05783

