

Art.-Nr.: 10.01.06.06327




FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80

様々な径で利用可能なベローズ真空パッドは、任意で接着シールリング付きで納入されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン80付き
ニップル材質	アルミ



デザインデータ FSGA 33 NK-45 G1/4-AG FP80

デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.00 mm
呼び径 dn	0.70 mm
d2	17.0 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	9.0 mm
径 Ds	30.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン80付き
径 Dmax(S)	38.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.06.06327



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	40.0 mm
離脱力	39.60 N
吸着力（-600mbar）	12.60 N
質量	16.00 g
ボリューム	4.750 cm ³
サイズ	33.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06327



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06327

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FGA 33 NK-45 N018	10.01.06.00426
	SVN-FP-80 G1/4-AG N018	10.05.03.00410
	FP 80	10.05.04.00172

