

Anillo de fricción

# REIB-RING SGM 30 PU-55




Art.-Nr.: 10.01.17.00136



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	30
Diseño de aplicación	Garra magnética
Diámetro exterior D	29,50 mm
Diámetro interior d	19,00 mm

REIB-RING SGM 30 PU-55



## Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	8,80 mm
Diámetro exterior D	29,50 mm

Datos de diseño REIB-RING SGM 30 PU-55



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00136](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00136)

Art.-Nr.: 10.01.17.00136



## Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Poliuretano PU
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Peso	2,9 g
Tamaño	30
Temperatura de uso máx.	100,0 °C

Material HT2: Temperatura de trabajo máx. a corto plazo hasta +250 °C



## Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.17.00136](http://www.schmalz.com/10.01.17.00136)

