


Art.-Nr.: 10.01.17.00136



REIB-RING SGM 30 PU-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	30
Construction de l'utilisation	Préhenseur magnétique
Diamètre extérieur D	29,50 mm
Diamètre intérieur d	19,00 mm



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	8,80 mm
Diamètre extérieur D	29,50 mm

Données de construction REIB-RING SGM 30 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00136



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Poids propre	2,9 g
Taille	30
Température de travail max.	100,0 °C
Matière HT2: Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C	



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00136

