


Art.-Nr.: 10.01.17.00136



REIB-RING SGM 30 PU-55

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30
Verwendung Konstruktion	Magnetgreifer
Außendurchmesser D	29,50 mm
Innendurchmesser d	19,00 mm

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L	8,80 mm
Außendurchmesser D	29,50 mm

Konstruktionsdaten REIB-RING SGM 30 PU-55



Art.-Nr.: 10.01.17.00136

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Gewicht	2,90 g
Baugröße	30
Einsatztemperatur max.	100,0 °C
Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C	

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.17.00136