



Technische Daten

Bauform Befestigungselemente	Heavy Duty 1 Federstößel
Verwendung Konstruktion	Montageprofil
Federweg Z	75,0 mm
Baugröße	90x90

FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


Die Aufhängung flexibel FST-FLEX (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine komplette Aufhängung flexibel (Halteblech + Federstößel + Flanschplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

- Aufhängung flexibel FST-FLEX (Schritt 1) - Halteblech + Federstößel, verfügbar mit unterschiedlichem Hub und Anzahl Stößel
- Flanschplatte FLAN-PL (Schritt 2) - verfügbar für verschiedene Flächengreifer

Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)



Art.-Nr.: 10.01.10.05698



Konstruktionsdaten

Verwendung Konstruktion	Montageprofil
Länge L	40,50 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H1	200,00 mm
Höhe H2	20,00 mm
Höhe H	238,60 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewindelänge LG1	14,5 mm
Gewinde G2	G1/2"-AG
Gewindelänge LG2	10,5 mm
Gewindelänge LG3	14,0 mm
Federweg Z	75,0 mm
Länge L3	5,60 mm
Länge L4	11,10 mm
Höhe H3	10,00 mm
Höhe H4	20,00 mm
Gewinde G3	G1/2"-AG

Konstruktionsdaten FST-FLEX 75 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Technische Daten

Federrate	1,072 N/mm
Gewicht	1.550,00 g
Produktfamilie	FST-FLEX
Baugröße	90x90



Bestelldaten Zubehör 10.01.10.05698

Typ		Artikelnummer
Flanschplatte	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05698